

bimos

Pracovní otočná židle, PU pěna, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká, Barva: BLACK



Údaje o objednávce

Artikové číslo	965302 BLACK
GTIN	4016849625539
Třída artiklu	96B

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo z měkké PU pěny. Snadná údržba, omyvatelné, robustní a odolné vůči lehkým kyselinám a louhům, včetně mechanického působení.

Ergonomické komfortní polstrování s bederními opěrkami a praktickými madly.

Norma:

DIN 68877

Technický popis

Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Materiál opěradla	PU pěna
Šířka sedáku	460 mm
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Podnož provedení	Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Plynulé nastavování výšky	ano

Výška opěradla	580 mm
Materiál podnože	ocel
Hloubka sedáku	470 mm
Barva materiálu sedáku	černá
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Hmotnost	16 kg
Materiál plochy sedáku	PU pěna
Řada	Work-Tec
Provedení	vysoká výška sezení
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	590 - 860 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle

Příslušenství

Podlahové kluzáky(1 sada = 5 kusů)	963188
------------------------------------	--------