



Přestrčná jednoruční svěrka, Rozsah upínání: 300mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	860285 300
GTIN	4008158034591
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná 2komponentní plastová rukojeť, černěná lišta z tažené oceli. **Přesuvná** k rozpínání **bez potřeby nářadí** díky inteligentní uvolňovací mechanice na horním dílu. S uvolňovací páčkou pro rychlé přestavování.

Použití:

Univerzální použití, komfortní obsluha jednou rukou pro upínací tlak (do 2000 N).

Technický popis

Rozsah upnutí	300 mm
Šířka rozpínání	170 - 510 mm
Vyložení	80 mm
Průřez vodicí lišty	19×6 mm
Druh produktu	Svěrka

