

**Garant****Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem, Typ: 25M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360025 25M10
GTIN	4045197885333
Třída artiklu	310

**Popis****Provedení:**

S vnitřním závitem, včetně odpovídajícího závitového kolíku. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobek bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

**Technický popis**

Středicí Ø D	25 mm
Závit M <sub>2</sub> vnější	M12
Závit M <sub>1</sub> vnější	M10
Vhodné pro Ø hrnce	120 mm

Řada	ZeroClamp
Tolerance vnějšího Ø	h6
Druh produktu	Upínací čepy