

KERN**Plošná váha, typ EOB, maximální rozsah vážení: 150Lkg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479600 150L
GTIN	4045761124738
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- **Robustní balíková váha pro expedici.**
- **Naprosto snadná obsluha pomocí čtyř tlačítek.**
- **Ukazatel s výškou číslic 25 mm možno montovat či postavit mimo plochu váhy díky cca 2 m dlouhému pružnému kabelu.**
- **Možnost provozu na síť a baterie, automatické vypínání po 3minutách.**

Rozsah dodávky:

Se síťovým adaptérem a nástěnným držákem pro zobrazovací jednotku.

Zvláštní příslušenství:

6 ks baterií č. 081561 vel. LR6, stojan pro zobrazovací jednotku na poptávku.

Technický popis

Reprodukovatelnost	50 g
Zobrazovací jednotka výška	50 mm
Zobrazovací jednotka hloubka	110 mm
Rozměr vážicí desky	550×550 mm
Hmotnost netto	11 kg

Zobrazovací jednotka šířka	215 mm
Odečet	50 g
Kalibrování	Cena na poptávku
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií	6
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Zobrazovací jednotka s výškou číslic	25 mm
Druh produktu	Plošná váha

Služby

Kalibrování Váha maximální rozsah vážení 150 kg	027700 150
Kalibrace DAkkS Váha maximální rozsah vážení 180	027710 180

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
--	------------