

**Oboustranný otevřený klíč, chromovaný, Rozměry klíčů: 24X26mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610950 24X26
GTIN	4045197281401
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.  
S oválnou stopkou.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

Rozměr klíče <sub>1</sub>	24 mm
Maximální šířka čelisti b <sub>2</sub>	58 mm
Maximální výška čelisti h	9 mm
Rozměr klíče <sub>2</sub>	26 mm
Maximální šířka čelisti b <sub>1</sub>	54 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	265 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň

Povrch	chromované
Atribut názvu produktu	chromovaný
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč