




Nástroj pro válečkování EG5 univerzální, Typ upínání na stopku: VDI30



Údaje o objednávce

Artikové číslo	291500 VDI30
GTIN	4060491000046
Třída artiklu	29F

Popis

Provedení:

Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.
Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.

Výhoda:

Možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.
Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).
Konstantní výsledky díky kontinuálnímu měření síly válcování.

Použití:

K mechanickému zušlechťování povrchů.
K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm^2 a tvrdosti do 45 HRC.

Vhodné pro:

Rozsah \varnothing (doporučený): 10 mm – 100 mm

Rozsah dodávky:

Dva náhradní válečky, vestavěné v kleci.

Upozornění:

- Další připojení stopek k dodání na poptávku.
- Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.

Použití nástroje pro danou obráběnou plochu závisí na druhu revolverové hlavy (hvězdice/kotouč).

Technický popis

Ø válečků	5 mm
Středové přesazení hrotu f	78 mm
Maximální síla válcování	3 kN
Typ upínání na stopku	VDI30
Délka vyložení L _A	83 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Druh produktu	Nástroj pro válečkování