



Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	635120
GTIN	4045197162656
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4-hran: 3/8 palec

Celková délka: 195 mm

Počet břitů: 38

Technický popis

Upínací 4-hran	3/8 palec
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Celková délka	195 mm
Počet břitů	38
Pracovní úhel	9,5 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

