

**Oboustranný otevřený klíč, chromovaný, Rozměry klíčů: 27X30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610950 27X30
GTIN	4045197159380
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Maximální šířka čelisti b2	66 mm
Rozměr klíče ₁	27 mm
Maximální výška čelisti h	10 mm
Rozměr klíče ₂	30 mm
Maximální šířka čelisti b1	60 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	274 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň

Povrch	chromované
Atribut názvu produktu	chromovaný
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč