

MIRKA**Brusný pás se suchým zipem ABRANET®, 81×133 mm, Zrnitost: 320****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567845 320
GTIN	6416868510393
Třída artiklu	56M

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se **síťovou strukturou** s tisícinásobným děrováním.

Výhoda:

- **Bezprašné broušení: nejnižší zatížení pracoviště a životního prostředí.**
- **Brusný kotouč se nezanáší (zabraňuje se tak vzniku povrchových vad, prachových kuliček).**
- **Zaručeně lepší povrchy při nižší spotřebě brusiva.**
- **Vysoká efektivnost úběr se mnohonásobně zvyšuje v závislosti na povrchu.**

Použití:

Pruhy suchého zipu ABRANET® k použití na vibračních bruskách resp. pro ruční použití s ručním brusným blokem č. 567856.

Broušení laků, výplní, primeru, plastů (zesílených vláknem), NE a hliníkové slitiny, dílů nábytku.

Technický popis

Zrnitost	320
Řada	ABRANET®
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Šířka brusného listu	81 mm
Délka brusného listu	133 mm
Atribut názvu produktu	81×133 mm
Druh produktu	Brusný papír se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
suché	vhodný		