



12hranná hlavice, 3/8 palce, Rozměr klíče: 20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	637000 20
GTIN	4018754002030
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahлубením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí s profilem **AS-drive**, šetrným ke šroubům a maticím. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 637029

Technický popis

Rozměr klíče	20 mm
Délka	34 mm
Ø na hnané straně	26,2 mm
Upínací 4hran	3/8 palec

Unášecí profil

12-hranný nástrčný klíč

Druh produktu

Nástrčné klíče