



12hranná hlavice 3/8 palce, Rozměr klíče: 7/16palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	637100 7/16
GTIN	4018754004232
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí s profilem **AS-drive**, šetrným ke šroubům a maticím. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Technický popis

Rozměr klíče	7/16 palec
Ø na hnané straně	15,7 mm
Délka	28 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

