

Garant**6hranná hlavice 3/8 palce Surface Drive, Rozměr klíče: 12mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 637125 12 |
| GTIN | 4045197497307 |
| Třída artiklu | 61A |

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Otvor klíče Surface Drive umožňuje pevnější usazení a vyšší sílu působení. Tlak působí přímo na plochy matic a šroubů, chrání se tak citlivé hrany. Pomocí profilu Surface Drive lze utahovat nebo povolovat i méně obvyklé rozměry např. v palcích (A/F, BSF, BSW) a opotřebované šrouby.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Ø na hnané straně | 17 mm |
| Rozměr klíče | 12 mm |
| Délka | 25,5 mm |
| Rozměr klíče | 15/32 palec |
| Upínací 4hran | 3/8 palec |
| Profil 6hranného nástrčného klíče | Surfacedrive |
| Norma | DIN 3124 |
| Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive |

| | |
|---------------|---------------------|
| Materiál | chromvanadiová ocel |
| Povrch | chromované |
| Druh produktu | Nástrčné klíče |