

HOLEX**6hranná hlavice 3/8 palce, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637220 10
GTIN	4045197163165
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upozornění:

6hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 637232; HOLEX: Č. 637222).

Technický popis

Délka	25 mm
Ø na hnané straně	14,6 mm
Rozměr klíče	10 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Norma	DIN 3124
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč

Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
S profilem AS-Drive	ne
Druh produktu	Nástrčné klíče