



12hranná hlavice, 3/8 palce, Rozměr klíče: 17mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	637000 17
GTIN	4018754002009
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí s profilem **AS-drive**, šetrným ke šroubům a maticím. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 637029

Technický popis

Ø na hnané straně	23 mm
Délka	31 mm
Rozměr klíče	17 mm
Upínací 4hran	3/8 palec

Unášecí profil

12-hranný nástrčný klíč

Druh produktu

Nástrčné klíče