



## Diamantový brusný kotouč PREMIUM\*\*\* na kameny, Ø kotouče: 100mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	569640 100
GTIN	9003173565698
Třída artiklu	53T

### Popis

#### Provedení:

Robustní úzký ocelový talíř s naletovanými diamantovými segmenty, které jsou uloženy ve speciálním materiálu. Vysoký **úběrový výkon, extrémní životnost a chod s nízkými vibracemi** (čisté povrchy), pro suchý brus.

#### Použití:

K broušení, orovnávání, vyhlazování kamene a betonu pomocí úhlových brusek. Optimální počet otáček 10 000 – 12 000 1/min. Maximální počet otáček 15 000 1/min.

#### Materiál:

Vhodné pro beton.

### Technický popis

Korpus držáku	Ocelový talíř
Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	Plochý
Ø kotouče	100 mm

Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Optimalizováno pro materiál	Kámen
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Doporučené otáčky	10000 - 12000 min <sup>-1</sup>
Maximální počet otáček	15000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brusný talíř