

3M Scotch-Brite™

**Kompaktní odjehlovací kotouč (SiC), DB-WL, Ø kotouč×šířka×Ø otvoru:
152X25X25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568731 152X25X25
GTIN	048011187624
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Rounové kompaktní kotouče vytvářejí **reprodukovatelný finiš**, protože je na povrchu vždy čerstvé brusné zrno. **Nedochází ke změně geometrie obrobku, nevytvářejí se rýhy po broušení, dlouhá životnost.**

Použití:

Na **stojanových bruskách** nebo ručních bruskách s upínacím trnem č. 556380 vel. 1–2 a redukční přírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brusných kotoučů č. 568785. Odjehlovací kotouč z vláknitého rouna. **Pro odstraňování větších otřepů** na lisovaném místech, pro **zaoblování** vydutých přechodů a hran bez vytváření sekundárních otřepů.

Technický popis

Stupeň tvrdosti	extra tvrdý
Stupeň jemnosti	jemné
Provedení	9S fine
Ø kotouče	152 mm

Ø otvoru	25 mm
Šířka	25 mm
Zkratka brusiva	SiC
Brusivo	Karbid křemičitý (SiC)
Atribut názvu produktu	DB-WL
Označení výrobce	DB-WL
Druh produktu	Kompaktní kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Pár hliníkových přírub Vhodné pro Ø otvoru 25 mm

568782 25

