

**3M****Brusný minipás Ø 90×100 mm, SC-BF, Srovnání zrnitosti: 280****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568561 280
GTIN	4001895524592
Třída artiklu	53M

**Popis****Provedení:**

Mini brusné pásy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Rounové mini brusné pásy pro překrývání, satinování a konečnou povrchovou úpravu.

S filmovým podkladem pro snadné nasazení na všechny válce.

**Použití:**

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 - 568577 (otvor Ø 19 mm). Maximální otáčky 5 000 ot/min.

**Technický popis**

Srovnání zrnitosti	280
Ø brusného pásu	90 mm
Barva	modrá
Šířka brusného pásu	100 mm
Délka brusného pásu	289 mm
Provedení	A very fine
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Označení výrobce	SC-BF
Druh produktu	Brusný pás

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Upínací válec Ø 90×100 mm Typ AIR	568575 AIR
-----------------------------------	------------