

**3M****Brusný minipás Ø 90×100 mm, 237AA, Zrnitost: 180**

## Údaje o objednávce

Číslo objednávky	568550 180
GTIN	4001895639302
Třída artiklu	53M

## Popis

### Provedení:

Minipásy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Jemně strukturovaný pyramidový povrch garantuje **nejlepší finiš při nejdělsí životnosti**. Velmi vhodné pro střední brus plechů z ušlechtilé oceli.

### Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 / 568575 (otvor Ø 19 mm). Maximální otáčky 5 000 min<sup>-1</sup>.

Zkratka brusiva: A

Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1 %

3M označení zrn: A100

## Technický popis

Šířka brusného pásu	100 mm
Zrnitost	180
Ø brusného pásu	90 mm
3M označení zrn	A100
Zkratka brusiva	A

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Označení výrobce	237AA

---

## Příslušenství

Upínací válec Ø 90×100 mm Typ SOFT	568580 SOFT
------------------------------------	-------------