



## 12hranná hlavice 3/8 palce dlouhý, Rozměr klíče: 22mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 637300 22     |
| GTIN           | 4018754002283 |
| Třída artiklu  | 63A           |

### Popis

#### Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí s profilem **AS-drive**, šetrným ke šroubům a maticím. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

#### Norma:

**DIN 3124-L**

#### Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

### Technický popis

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Ø na hnané straně | 28,7 mm                 |
| Délka             | 65 mm                   |
| Rozměr klíče      | 22 mm                   |
| Upínací 4hran     | 3/8 palec               |
| Unášecí profil    | 12-hranný nástrčný klíč |
| Druh produktu     | Nástrčné klíče          |

