



## Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®, Profil Torx®: E10



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 637450 E10    |
| GTIN           | 4018754003693 |
| Třída artiklu  | 63A           |

### Popis

#### Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní 4-hrany dle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Kalený bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

#### Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Upínací 4hran: 3/8 palec

Rozměr profilu A: 9,4 mm

Ø na hnané straně: 13 mm

Délka: 28 mm

### Technický popis

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Rozměr profilu A  | 9,4 mm                         |
| Ø na hnané straně | 13 mm                          |
| Profil Torx®      | E10                            |
| Délka             | 28 mm                          |
| Upínací 4hran     | 3/8 palec                      |
| Unášecí profil    | Nástrčný klíč pro šrouby TORX® |

Druh produktu

Nástrčné klíče