



## Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 7mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	6135007
GTIN	4018754018727
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem **AS-Drive**. (vel. 3,2 – 5 s 6hranem).

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se chromovaná vrstva na nikl; povrch kruhově broušený.

#### Upozornění:

#### Výhoda:

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 613600

### Technický popis

Rozměr klíče	7 mm
Délka klíče L	110 mm
Maximální výška čelisti h <sub>1</sub>	4 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška očka h <sub>2 max</sub>	7 mm
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Poloha kroužku	15 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	povrch chromovaný přes nikl
Druh produktu	Maticový klíč