

**Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® dlouhá, Profil Torx®: TX40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637565 TX40
GTIN	4045197382290
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní 4-hrany dle **DIN 3120**.

Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upínací 4hran: 3/8 palec

Rozměr profilu A: 6,6 mm

Ø na straně pohonu: 17,8 mm

Délka: 100 mm

**Technický popis**

Délka	100 mm
Profil Torx®	TX40
Rozměr profilu A	6,6 mm
Ø na straně pohonu	17,8 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

