



Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	613500 32
GTIN	4018754018963
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem **AS-Drive**. (vel. 3,2 – 5 s 6hranem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se chromovaná vrstva na nikl; povrch kruhově broušený.

Upozornění:

Výhoda:

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 613600

Technický popis

Délka klíče L	360 mm
Rozměr klíče	32 mm
Maximální výška čelisti h ₁	14 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška očka h _{2 max}	21 mm
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Poloha kroužku	15 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	povrch chromovaný přes nikl
Druh produktu	Maticový klíč