



## 6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce, 6hran: 4mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 637600 4      |
| GTIN           | 4018754002573 |
| Třída artiklu  | 63A           |

### Popis

#### Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Kalený bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

#### Upozornění:

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 637629

### Technický popis

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Délka              | 52 mm              |
| Ø na straně pohonu | 17,8 mm            |
| 6hran              | 4 mm               |
| Upínací 4hran      | 3/8 palec          |
| Unášecí profil     | 6-hranný šroubovák |
| Druh produktu      | Nástrčné klíče     |

