



Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátká, Profil Torx®: TX27



Údaje o objednávce

Artikové číslo	637560 TX27
GTIN	4018754002856
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Kalený bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl.

Technický popis

Rozměr profilu A	5 mm
Profil Torx®	TX27
Délka	49 mm
Ø na straně pohonu	17,8 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

