



Zástrčná hlavice s tisícihranem, 3/8 palce pro šrouby XZN, Pro šrouby: M10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	637520 M10
GTIN	4018754002702
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Kalený bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Technický popis

Ø na straně pohonu	17,8 mm
Délka	52 mm
Pro šrouby	M10
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

