



Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátká, Profil Torx®: TX40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	637560 TX40
GTIN	4018754002870
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Kalený bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl.

Technický popis

Délka	49 mm
Ø na straně pohonu	17,8 mm
Rozměr profilu A	6,6 mm
Profil Torx®	TX40
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

