

**6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce, 6hran: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637600 10
GTIN	4018754002627
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Kalený bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 637629

Technický popis

Ø na straně pohonu	17,8 mm
6hran	10 mm
Délka	52 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

