

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý odjehlovací kartáč ocelový drát 0,35 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 250X60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	570500 250X60
GTIN	4017359039052
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Vlnitý velmi pevný **ocelový drát**, **drát INOX** nebo **štetiny z brusného nylonu**. Upínací otvor 50,8 mm s dvojitou klínovou drážkou 13×7. Jiné otvory jsou možné.

Vlnitý, vysoce pevný **ocelový drát..**

**Použití:**

Pro všechny obvyklé stolní odjehlovací stroje. Díky speciálnímu drátu zvláště dlouhá životnost. Ideální pro hospodárné odstraňování otřepů z ploché oceli, profilů, trubek, armatur, plastových dílů apod.

**Upozornění:**

Na obrobek působí pouze špičky osazení. Příliš velký přítlak nezlepší výsledek, zvyšuje však potřebný výkon pohonu a snižuje tak životnost kartáče.

**Technický popis**

Ø kartáče D <sub>1</sub>	250 mm
Délka osazení H <sub>1</sub>	50 mm

Maximální počet otáček	3600 min <sup>-1</sup>
Tloušťka kartáče	58 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Tloušťka štětín	0,35 mm
Pohonný agregát	Stolní odjehlovací stroj
Druh produktu	Kulatý kartáč