

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednořadý kulatý kartáč drát INOX 0,30 mm, Ø kartáče D1×šířka kartáče:  
100X12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	570310 100X12
GTIN	4017359123232
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

**Jednořadé kartáče** se zvlněným materiálem osazení.

**Použití:**

Ke zdrsňování, čištění, odstraňování rzi a okují atd. Jednořadé kartáče mohou být sdružovány a **montovány na válce s variabilní šířkou**. Pro individuální použití na bruskách.

**Technický popis**

Délka osazení H <sub>1</sub>	21 mm
Možné zvětšení Ø otvoru až do	20 mm
Maximální počet otáček	8000 min <sup>-1</sup>
Ø kartáče D <sub>1</sub>	100 mm
Tloušťka kartáče	12 mm
Ø otvoru d <sub>1</sub>	12 mm

Materiál osazení	Drát INOX
Tloušťka štětín	0,3 mm
Druh produktu	Kulatý kartáč