



## Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 20 mm



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	613700 20
GTIN	4045197159571
Třída artiklu	61A

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kované. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **AS-drive**.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiál:

**GARANT** – Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

#### Upozornění:

**AS-drive** speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku. Nástroje s tímto profilem lze rozpoznat podle značky **AS-drive**. **Přednosti:**

- **Uchopení šroubů za plošky. Šetrné vůči šroubům. Delší životnost šroubů.**
- **Větší dosedací plocha mezi šroubem a nástrojem. Bezpečné uchopení a větší přenos síly.**

Délka klíče L: 230 mm

maximální výška čelisti h<sub>1</sub>: 9 mm

maximální výška oka h<sub>2 max</sub>: 14 mm

### Technický popis

Délka klíče L	230 mm
maximální výška čelisti h <sub>1</sub>	9 mm
Rozměr klíče	20 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
maximální výška oka h <sub>2 max</sub>	14 mm
Poloha kroužku	15 stupeň

