



## Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 11 mm



### Údaje o objednávce

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 613700 11     |
| GTIN             | 4045197159489 |
| Třída artiklu    | 61A           |

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiál:

**GARANT** – Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

#### Upozornění:

**AS-Drive** – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

Délka klíče L: 135 mm

maximální výška čelisti h<sub>1</sub>: 5,5 mm

maximální výška očka h<sub>2 max</sub>: 10 mm

### Technický popis

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Rozměr klíče                            | 11 mm    |
| Délka klíče L                           | 135 mm   |
| maximální výška čelisti h <sub>1</sub>  | 5,5 mm   |
| Rozměry velikostí klíčů                 | metrické |
| maximální výška očka h <sub>2 max</sub> | 10 mm    |

Poloha kroužku

15 stupeň