



Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 12 mm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	613700 12
GTIN	4045197159496
Třída artiklu	61A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **AS-Drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

GARANT – Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Upozornění:

AS-Drive – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

Délka klíče L: 140 mm

maximální výška čelisti h₁: 5,5 mm

maximální výška očka h_{2 max}: 10 mm

Technický popis

Rozměr klíče	12 mm
maximální výška čelisti h ₁	5,5 mm
Délka klíče L	140 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
maximální výška očka h _{2 max}	10 mm

Poloha kroužku

15 stupeň