



Diamantový dělicí kotouč STANDARD** Universal, Ø kotouče: 230mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	569720 230
GTIN	9003173101100
Třída artiklu	53T

Popis

Provedení:

Diamantové řezné kotouče pro suché a mokré řezání. Otvor Ø 22,23 mm.

- **Krátké doby řezání díky skvěle řezajícím diamantům.**
- **Extrémně dlouhá životnost, menší četnost výměny kotoučů.**
- **Průměr zůstává stejný, stále stejná hloubka řezu.**
- **Téměř žádný otěr kotouče znamená sníženou prachovou zátěž.**

Pro každodenní použití u všech stavebních materiálů jako beton, cihly, přírodní kámen atd. Přímo slinutý povlak, zušlechťený základní list (nehází).

Použití:

K dělení všech běžných stavebních materiálů jako beton (i armovaný), cihly, přírodní kámen, dlaždice, keramika, ocel, atd.

Upozornění:

- **Diamantová vrstva nabroušená již z výroby. Dbejte na směr otáčení!**
- **Další diamantové dělicí kotouče na poptávku.**

Maximální obvodová rychlost: 80 m/s

Ø otvoru: 22,23 mm

Ø otvoru: 22,23 mm

Technický popis

Výška brusné vrstvy	9 mm
Šířka brusné vrstvy	2,6 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	230 mm
Maximální počet otáček	6600 min ⁻¹
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Optimalizováno pro materiál	Kámen
Tvar	41
Popis tvaru	přímé
Pohonný agregát	úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč