



Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 15 mm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	613700 15
GTIN	4045197159526
Třída artiklu	61A

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **AS-drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

GARANT – Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Upozornění:

AS-drive speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku. Nástroje s tímto profilem lze rozpoznat podle značky **AS-drive**. **Přednosti:**

- **Uchopení šroubů za plošky. Šetrné vůči šroubům. Delší životnost šroubů.**
- **Větší dosedací plocha mezi šroubem a nástrojem. Bezpečné uchopení a větší přenos síly.**

Délka klíče L: 170 mm

maximální výška čelisti h₁: 7 mm

maximální výška oka h_{2 max}: 12 mm

Technický popis

Délka klíče L	170 mm
maximální výška čelisti h ₁	7 mm
Rozměr klíče	15 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
maximální výška oka h _{2 max}	12 mm
Poloha kroužku	15 stupeň

