

**Očkoplochý klíč, fosfátovaný, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	613900 10
GTIN	4045197348661
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Technický popis

Maximální výška čelisti h1	5 mm
Délka klíče L	140 mm
Rozměr klíče	10 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška oka $h_{2\max}$	9 mm
Poloha kroužku	15 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	fosfátované
Atribut názvu produktu	fosfátovaný
Druh produktu	Maticový klíč

