



## Pneumatické mazací zařízení mobilní, Vhodné pro objem nádrže: 50kg



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	084000 50
GTIN	4024937412879
Třída artiklu	08H

### Popis

#### Provedení:

Mobilní pneumatické mazací zařízení s pojízdným vozíkem pro hospodárné a bezpečné čerpání dlouhodobých maziv. Vysoký čerpací výkon díky poměru převodu 1 : 55 a také sací přípojka a bezpečnostní mazací hadice s velkým průměrem. Vhodné pro oleje a maziva do třídy hustoty 2, i biomaziva (víceúčelová maziva).

#### Rozsah dodávky:

Následné víko maziva, ocelové víko pro ochranu proti prachu, vysokotlaká mazací pistole a 4 m hadice.

#### Upozornění:

Mazací zařízení je samomazné a nepotřebuje žádné dodatečné maznice. Doporučuje se použití regulátoru tlaku s odlučovačem vody.

### Technický popis

Maximální mazací tlak	400 bar
Maximální dopravní výkon	600 g/min
Vnitřní Ø nádoby	360 - 405 mm

Požadovaný tlak vzduchu	3 - 10 bar
Vhodné pro objem nádrže	50 kg
Zdroj energie	Provoz na stlačený vzduch
Druh produktu	Mazací zařízení