



Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6001 Switch, přepínatelný, 15° zalomený, Rozměr klíče: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	614875 10
GTIN	4013288183903
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Očková strana se stabilní ráčnou s jemnými zuby (80 zubů) s lehkým chodem s obzvláště malým úhlem uchopení 4,5°.

Otevřená strana s profilem dvojitého 6hranu a vyměnitelnou kalenou kovovou destičkou plní funkci držení a slouží jako koncový doraz, brání sklouznutí a umožňuje dosažení malého úhlu zpětného otočení.

Očková strana 15° zalomená, přepínatelná.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Ø očka D	18 mm
Výška očka h ₂	7 mm
Délka klíče L	144 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrický
Rozměr klíče	10 mm
Šířka čelisti b	20,3 mm
Výška čelisti h ₁	5,5 mm
Označení výrobce	6001 Joker Switch
Poloha kroužku	15 stupeň

Úhel uchopení	4,5 stupeň
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	matně chromované
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 1	614850 1
---	----------