



6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce, 6hran: 9/32palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	637640 9/32
GTIN	2050001016188
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Kalený bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Technický popis

Ø na straně pohonu	17,8 mm
Délka	52 mm
6hran	9/32 palec
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6hran 7 mm

637600 7