

Garant**Pilový kotouč, bez povlaku, Ø × tloušťka: 160X3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	179925 160X3
GTIN	4045197887092
Třída artiklu	17C

Popis

Provedení:

Pilový kotouč GARANT, osazený tvrdokovem pro extra hluboké výřezy. Nerovnoměrné dělení pilových listů zaručuje klidný chod. Doporučujeme radiální najetí pro minimalizaci vibrací a prodloužení životnosti nástroje.

Tvrdokovový substrát. Tvar a počet zubů speciálně dimenzovány pro obrábění hliníku.

Technický popis

Tloušťka	3 mm
Ø	160 mm
Ø otvoru	22 mm
Posuv f_z v hliníku tvořícím krátké třísky	0,03 mm
Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,03 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \max}$	52 mm
Počet zubů Z	20

Vhodný adaptér	179902 160
Osazení	TK
Ø otvoru unášeče	4,4 mm
Počet otvorů unášeče	5
Kruhová rozteč otvoru unášeče	43,5 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Pilový kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	300 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	150 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
Vzduch	omezené použití		