

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitální vnější tloušťkoměr, Rozsah měření: 0-15Smm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438990 0-15S
GTIN	2050001918994
Třída artiklu	46Q

Popis**Provedení:**

Jedno pevné a jedno pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. **Digitální zobrazení absolutní hodnoty.** Zadáním přednastavených hodnot mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecí podložky s příslušenstvím pro připojení a návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér datového kabelu č. 498954 vel. A3, datový kabel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 vel. A4.

Technický popis

Přesnost opakování	0,005 mm
Rozsah měření	0 - 15 mm
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření)	45 mm
Mezní chyba	±0,015 mm
Měřicí síla	1,3 - 1,5 N
Délka měřicích kontaktů dole Hf	12 mm

Délka měřicích kontaktů nahoře Hb	12 mm
Minimální šířka drážky	1,5 mm
Maximální hloubka drážky	11 mm
Rádus břitu	0,4 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,01 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C7
Druh produktu	vnější tloušťkoměr

Služby

KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023450 S
Kalibrace DAkSTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023460 S

Příslušenství

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
---	--------

Připojovací kabel Typ D1	497440 D1
Připojovací kabel Typ D2	497440 D2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Adaptér rozhraní Typ A4	498954 A4
Adaptér rozhraní Typ A3	498954 A3
Připojovací kabel Typ USB2	497440 USB2