



Úhlový klíč pro Torx[®], s přídržnou funkcí MagicSpring[®], Profil Torx[®]: TX40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	625030 TX40
GTIN	4010995312435
Třída artiklu	63K

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Dlouhé rameno s **přídržnou pružinou MagicSpring[®]**

od vel. TX6 pro spolehlivé přidržování šroubu Torx[®].

Materiál:

Chromvanadiová ocel, manganově fosfátovaná.

Délka ramen: 210×43 mm

Technický popis

Délka ramen	210×43 mm
Profil Torx [®]	TX40
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX [®]
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX [®]
Materiál	Chromvanadiová ocel
Provedení stopky	zalomené
Povrch	manganově fosfátovaný
Kulová hlava na dlouhém rameni	ne