

HOLEX

Ploché zaoblené kleště rovné, lesklé, s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	713195 200
GTIN	4045197887399
Třída artiklu	72B

Popis

Provedení:

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	200 mm
Rukojeť	Vícesložkový potah
Délka čelistí	73 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	lesklé

Druh produktu

Multifunkční kleště