

HOLEX**Ploché zaoblené kleště zahnuté, lesklé, s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	713595 200
GTIN	4045197887412
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Délka čelistí	73 mm
Celková délka	200 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, vyhnuté (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Rukojeť	Vícesložkový potah
Materiál	Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji

Povrch	lesklé
Druh produktu	Multifunkční kleště