

**Tvrdokovový příklepový vrták „7X“ SDS-plus, Ø×celková délka: 8X215mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	789057 8X215
GTIN	3165140844420
Třída artiklu	76K

**Popis****Provedení:**

4břitá tvrdokovová hlava. Tvarovaná ostří pro vysoký výkon vrtání, dlouhou životnost a malé opotřebení. Bez zadrhávání v armovaném betonu.

**Použití:**

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva – s největším komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. **2+2 spirálový** design pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysoká stabilita. Malá únava a snížené zatížení přístroje.

Stopka: SDS Plus

Délka spirály: 150 mm

**Technický popis**

Počet břitů Z	4
Ø	8 mm
Délka spirály	150 mm
Celková délka	215 mm
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do kamene