



Tvrdokovový příklepový vrták „7X“ SDS-plus, Ø×celková délka: 8X165mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	789057 8X165
GTIN	3165140844413
Třída artiklu	76K

Popis

Provedení:

4břitá tvrdokovová hlava. Tvarovaná ostří pro vysoký výkon vrtání, dlouhou životnost a malé opotřebení. Bez zadrhávání v armovaném betonu.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva – s největším komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. **2+2 spirálový** design pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysoká stabilita. Malá únava a snížené zatížení přístroje.

Stopka: SDS Plus

Délka spirály: 100 mm

Technický popis

Celková délka	165 mm
Ø	8 mm
Délka spirály	100 mm
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do kamene