

HOLEX**Stranové štípací kleště leštěné, opláštěné rukojeti, Celková délka: 140mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	725245 140
GTIN	4045197887450
Třída artiklu	72B

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:**DIN ISO 5749****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	1,8 mm
Celková délka	140 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	2,8 mm
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	lesklé
Druh produktu	Řezací kleště

