

**Vanadiové kombinované kleště izolované dle VDE, Celková délka: 180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	701852 180
GTIN	4045197887481
Třída artiklu	72B

**Popis****Provedení:**

Chromvanadiová ocel. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty. **Pro práce pod napětím do 1 000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.** Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

**Norma:****DIN ISO 5746****Technický popis**

Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	1,8 mm
Celková délka	180 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,2 mm
Elektrostatické vlastnosti	VDE 1000 V
Norma	podobné DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Vlastnost čelistí	ozubené
Rukojeť	Vícesložkový potah
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	lesklá
Nejiskřící	ne

Druh produktu

Multifunkční kleště