

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Hrncový kartáč drát INOX 0,30 mm, Ø kartáče D1: 60mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 573200 60 |
| GTIN | 4017359005781 |
| Třída artiklu | 57L |

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát pevně vtačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.

S **vnitřním závitem M14**. S **vnitřním závitem M14**.

Použití:

Vhodný zejména k opracování povrchů, leštění, odstraňování otřepů, rzi, barev, základních nátěrů a okují.

Technický popis

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Tloušťka štětín | 0,3 mm |
| Ø kartáče D ₁ | 65 mm |
| Délka osazení H ₁ | 20 mm |
| Maximální počet otáček | 12000 min ⁻¹ |
| Závit M | M14 |
| Materiál osazení | Drát INOX |
| Splétání | zvlněné |

Druh produktu

Hrncový kartáč