

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý kartáč se stopkou mikroabrazivní, SiC zrno 320, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 70X10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574450 70X10
GTIN	4017359139431
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Drát z brusného nylonu s karbidem křemíku, zalisovaný do ocelového pouzdra; **stopka Ø 6 mm.**

Použití:

Použití v ručních bruskách, na ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách k opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.

Suchý a mokry brus hliníku, oceli, INOX a umělé hmoty. Maximální teplota při použití 80°C.

Technický popis

Doporučené otáčky	4000 min ⁻¹
Ø kartáče D ₁	70 mm
Délka osazení H ₁	20 mm
Zrnitost	320
Maximální počet otáček	15000 min ⁻¹
Ø stopky D _s	6 mm

Zkratka brusiva	SiC
Druh produktu	Kulatý kartáč